

SAKRET Dichtmanschette Wand

Flexible Dichtmanschette mit Gummierung

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> • Elastische Dichtmanschette zum Abdichten von Rohrdurchführungen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen. • Das Produkt ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie Polymerdispersionen und mineralische flexible Dichtungsschlämmen sowie Reaktionsharzabdichtungen. • Als wasserdichte Abdichtung im Wandbereich für Rohrdurchführungen an Dusch- und Armaturen unter keramischen Belägen. 				
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> • Für Wand • Für innen und außen 				
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Wasserundurchlässig • Elastisch • Flexibel • Gewebeverstärkt • Breite x Länge: 120 x 120 mm 				
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> • NBR-Kautschuk 				
Technische Daten:	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbeständigkeit</td> <td>- 20 °C bis + 90 °C</td> </tr> <tr> <td>Stärke</td> <td>ca. 0,6 - 0,7 mm</td> </tr> </table>	Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C	Stärke	ca. 0,6 - 0,7 mm
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 90 °C				
Stärke	ca. 0,6 - 0,7 mm				
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart, -beschaffenheit und dem vorgesehenen Abdichtungssystem abhängig. • Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen, siehe Anwendungstabelle. • Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Wandmanschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen. 				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> • Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angedrückt. • Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden. 				



Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • Wandmanschette ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. • Mineralische Dünnbettmörtel können direkt im Verbund aufgebracht werden.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 48 Monate.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt ist gemäß dem aktuellen Abfall- und Entsorgungsgesetz zu entsorgen.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferung Dichtmanschette Wand:

Optik	Breite	Länge	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
unspezifisch	12cm	12cm	2 Stück	2 St./Tüte	-803073

